

PB PLUS HLZ



[für Porenbeton und Poroton]

Bauaufsichtlich zugelassen vom DIBT Berlin
Z-21.2-1732

für Schalenabstände bis 200 mm Z-17.1-822
für Schalenabstände bis 250 mm Z-17.1-1142

aus Edelstahl W.-Nr.: 1.4401, 1.4362 nach DIN 17440



kein Abwinkeln erforderlich

der Dübelanker ist vormontiert,
[Nyloodübel mit Rundkragen für 8 mm Bohrloch]

Tatsächliche Ankerlänge =
Abmessung abzüglich 25 mm

Für ein sauberes Bohrloch im 90° Winkel liegen jeder VE
ein hochwertiger **4-schneidiger Steinbohrer**
und eine **Wasserwaage [Libelle]** zum Aufkleben bei

Mehrsprachige Montageanleitung
sowie **Einschlagrohr** in jeder VE



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Schalenabstand	VPE	Stück pro Palette
235160	4 x 160	bis 60 mm	250	12500
235200	4 x 200	bis 100 mm	250	12500
235225	4 x 225	bis 125 mm	250	12500
235250	4 x 250	bis 150 mm	250	12500
235300	4 x 300	bis 200 mm	250	10500
235330	4 x 330	bis 230 mm	250	10500
235350	4 x 350	bis 250 mm	250	10500

